

Garant**Freesplaat 90°, HB7720, Maximale freesdiepte S_{max} : 3,25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217490 3,25
GTIN	4045197217493
Artikelklasse	21C

Technische beschrijving

Plaatdikte E	6,5 mm
Maximale freesdiepte S_{max}	3,25 mm
Aantal snijkanten Z	3
Type	01
Buiten-Ø D	23 mm
Soort	HB7720
Producttype	Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	600 m/min	N

Aluminium (kortspanend)	geschikt	500 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	400 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	60 m/min	H
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt	45 m/min	H
Staal < 65 HRC	beperkt geschikt	35 m/min	H
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt	30 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	130 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	100 m/min	S
GG(G)	beperkt geschikt	120 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		