


**Hoekfrees 90° MECH11, met boring, Ø D / Z_{eff}: 40/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227455 40/4
GTIN	4960664526390
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

gegroefde wisselplaten voor gereduceerde snijkrachten en vibraties. Naar verhouding zijn grotere ingrijpingsbreedtes a_e bij een gelijke snijdiepte a_p mogelijk. Een hoge productiviteit is ook mogelijk op machines met minder vermogen.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	BDMT 11T308
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
geschikte wisselplaat	BDMT 11T308
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	37 mm
Snijkant-Ø D_c	40 mm
Opnameboring-Ø	16 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	4
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Aantal wisselplaten	16
Schachtuitvoering	met boring

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	nee
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------