

Garant**Freesplaat 60°, HB7720, Oplopend met: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217505 3
GTIN	4045197217554
Artikelklasse	21C

Omschrijving

Opmerking:
55°-platen op aanvraag.

Technische beschrijving

Diepte t	1,728 mm
Plaatdikte E	3,5 mm
voor schroefdraad \geq	M24x3
Plaatgeometrie	Volprofiel
Buiten- \emptyset D	17,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	3 mm
Toepassing	Binnen
Soort	HB7720
Snijmateriaal	HM

Draadsoort	M
Draadsoort	MF
Draadsoort	M-LH
Draadsoort	MF-LH
Flankhoek	60 graden
Type	02
Aantal snijkanten Z	3
Snijrichting	rechts en links
Producttype	Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	600 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	500 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	400 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	60 m/min	H
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt	45 m/min	H
Staal < 65 HRC	beperkt geschikt	35 m/min	H
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt	30 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	130 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	100 m/min	S
GG(G)	beperkt geschikt	120 m/min	K

Uni	geschikt
nat maximaal	geschikt
droog	beperkt geschikt