



## Hoekfrees 90° MECH11, Cilinderschacht, Ø D / Zeff: 32/2mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	227450 32/2
GTIN	4960664503759
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gegroefde wisselplaten voor gereduceerde snijkrachten en vibraties. Naar verhouding zijn grotere ingrijpingsbreedtes  $a_e$  bij een gelijke snijdiepte  $a_p$  mogelijk. Een hoge productiviteit is ook mogelijk op machines met minder vermogen.

### Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	BDMT 11T308
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	140 mm
geschikte wisselplaat	BDMT 11T308
Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	2
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	46 mm
Snijkant-Ø $D_c$	32 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	32 mm
Afkoppellengte $L_1$	55 mm
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Aantal wisselplaten	10
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfreesen

Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------