




## Hoekfrees 90° MECH11, met boring, Ø D / Zeff: 50/6mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	227455 50/6
GTIN	4960664526406
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Uitvoering:

gegroefde wisselplaten voor gereduceerde snijkrachten en vibraties. Naar verhouding zijn grotere ingrijpingsbreedtes  $a_e$  bij een gelijke snijdiepte  $a_p$  mogelijk. Een hoge productiviteit is ook mogelijk op machines met minder vermogen.

### Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	22 mm
Snijkant-Ø $D_c$	50 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	63 mm
geschikte wisselplaat	BDMT 11T308
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
ISO-code wisselplaat	BDMT 11T308
Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	6
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	46 mm
Aantal wisselplaten	30
Schachtuitvoering	met boring

Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	nee
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------