


BDMT 11T304 ER-JT, PR1225, Type: ST1400

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 227336 ST1400 |
| GTIN | 4960664609352 |
| Artikelklasse | 25A |

Omschrijving
Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$. Exact 90° tot $a_p = 5,5$ mm.

Hoekradius: 0,4 mm

Voeding f_z per tand: 0,07 – 0,11 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Voeding f_z per tand | 0,07 – 0,11 mm |
| Type | ST1400 |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| ISO-code wisselplaat | BDMT 11T304 ER-JT |
| Soort | PR1225 |
| Snijmateriaal | HM |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 200 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 180 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 180 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 140 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 140 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 180 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | geschikt | 180 m/min | M |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |
| nat minimaal | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |
| Lucht | geschikt | | |