



Hoekfrees 90° MECH11, Cilinderschacht, Ø D / Zeff: 32/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227450 32/4
GTIN	4960664503766
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Gegroefde wisselplaten voor gereduceerde snijkrachten en vibraties. Naar verhouding zijn grotere ingrijpingsbreedtes a_e bij een gelijke snijdiepte a_p mogelijk. Een hoge productiviteit is ook mogelijk op machines met minder vermogen.

Technische beschrijving

Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	4
Schacht-Ø D_s h6	32 mm
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Snijkant-Ø D_c	32 mm
Afkoppellengte L_1	55 mm
geschikte wisselplaat	BDMT 11T308
Maximale snijdiepte $a_{p,max}$	46 mm
Totale lengte L_{totaal}	140 mm
ISO-code wisselplaat	BDMT 11T308
Aantal wisselplaten	20
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreesen

Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------