

**Garant****Freesplaat 60°, HB7720, Oplopend met: 2mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	217500 2
GTIN	4045197217516
Artikelklasse	21C

## Omschrijving

**Opmerking:**  
**55°-platen op aanvraag.**

## Technische beschrijving

Diepte t	1,159 mm
voor schroefdraad $\geq$	M16
Plaatdikte E	2,34 mm
Plaatgeometrie	Volprofiel
Buiten- $\emptyset$ D	10,6 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	2 mm
Toepassing	Binnen
Soort	HB7720
Snijmateriaal	HM

Draadsoort	M
Draadsoort	MF
Draadsoort	MF-LH
Draadsoort	M-LH
Flankhoek	60 graden
Type	03
Aantal snijkanten Z	3
Snijrichting	rechts en links
Producttype	Snij-inzetdeel voor circulair frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	600 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	500 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	400 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	260 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	60 m/min	H
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt	45 m/min	H
Staal < 65 HRC	beperkt geschikt	35 m/min	H
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt	30 m/min	H
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	130 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	S
GG(G)	beperkt geschikt	120 m/min	K

Uni	geschikt
nat maximaal	geschikt
droog	beperkt geschikt