

**BDMT 11T308 ER-JT, PR1225, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227337 ST1400
GTIN	4960664609369
Artikelklasse	25A

**Omschrijving****Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$ . Exact  $90^\circ$  tot  $a_p = 5,5$  mm.

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,07 – 0,11 mm

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ per tand	0,07 – 0,11 mm
Type	ST1400
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	BDMT 11T308 ER-JT
Soort	PR1225
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		