



Hoekfrees 90° MEC11T, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 20/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227315 20/2
GTIN	4960664672905
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Opnamedraad M	M10
Snijkant-Ø D _c	20 mm
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Totale lengte L _{totaal}	30 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	10 mm
Aantal snijkanten Z	2
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	38 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	34 mm
Rampinghoek α _{max}	0,88 graden
Ramplinglengte L voor α _{max}	13 mm
Ø D ₃	14 mm

Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------