



Boutuitdraaier 'Hi Trac', Type: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	082864 5
GTIN	2050001695499
Artikelklasse	04D

Omschrijving

Uitvoering:

taai chroom-vanadiumstaal. De scherpe kanten van de groeven vreten zich vast in de aangeboorde bout, zodat deze wordt losgedraaid. Met vierkant voor gebruik met wringijzers enzovoort.

Toepassing:

voor het uitdraaien van afgebroken bouten met rechtse schroefdraad (voorboor- \emptyset volgens tabel, boutuitdraaier linksom draaien).

Opmerking:

UNC- en UNF-draad op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Geschikt voor schroeven/bouten	M16 – M20
Geschikt voor korte pijpstukken (nippels)	1/4 inch
Type	5
Voorboor- \emptyset	8,5 mm
Geschikt voor	gehard staal
Producttype	Boutuitdraaier