


BDMT 11T308 ER-N3, PR1225, Type: ST1400

Bestelgegevens

Bestelnummer	227471 ST1400
GTIN	4960664609437
Artikelklasse	25A

Omschrijving
Opmerking:

De frezen worden uitgerust met hetzelfde aantal wisselplaten van vorm N2 en N3. Let op de combinatieaanduidingen op de houder.

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding f_z per tand: 0,09 – 0,16 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,09 – 0,16 mm
Type	ST1400
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	BDMT 11T308 ER-N3
Soort	PR1225
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		