



Hoekfrees 90° MEC11T, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 20/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227315 20/3
GTIN	4960664672912
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	BD.. 11T3
Totale lengte L_{totaal}	30 mm
Opnamedraad M	M10
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	10 mm
Snijkant-Ø D_c	20 mm
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Aantal snijkanten Z	3
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	38 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	34 mm
Rampinghoek α_{max}	0,88 graden
Ramplinglengte L voor α_{max}	13 mm
Ø D_3	14 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------