



Hoekfrees 90° MECH11, Weldonschacht, Ø D / Zeff: 32/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227453 32/2
GTIN	4960664526321
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

gegroefde wisselplaten voor gereduceerde snijkrachten en vibraties. Naar verhouding zijn grotere ingrijpingsbreedtes a_e bij een gelijke snijdiepte a_p mogelijk. Een hoge productiviteit is ook mogelijk op machines met minder vermogen.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D_s h6	32 mm
ISO-code wisselplaat	BDMT 11T308
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	2
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	46 mm
Afkoppellengte L_1	55 mm
Snijkant-Ø D_c	32 mm
Totale lengte L_{totaal}	117 mm
geschikte wisselplaat	BDMT 11T308
Wisselplaatschroef	229708 (T8; 1,2 Nm)
Aantal wisselplaten	10
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoeppassing	Hoekfreesen

Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229708
-------------	--------