



Boutuitdraaier met brede groeven, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	082862 1
GTIN	4018754042029
Artikelklasse	04D

Omschrijving

Uitvoering:

Taai chroom-vanadiumstaal. De scherpe kanten van de groeven vreten zich vast in de aangeboorde bout, zodat deze wordt losgedraaid. Met vierkant voor gebruik met wringijzers enzovoort.

Toepassing:

Geschikt voor aluminium, messing, RVS.

Voor het uitdraaien van afgebroken bouten met rechtse schroefdraad (voorboor-Ø volgens tabel, boutuitdraaier linksom draaien).

T.b.v.:

Aluminium, messing, RVS.

Opmerking:

UNC- en UNF-draad op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Voorboor-Ø	2 mm
Geschikt voor schroeven/bouten	M3 – M4
Type	1
Geschikt voor	Aluminium
Geschikt voor	Messing
Geschikt voor	INOX
Producttype	Boutuitdraaier

