

Garant**Wisselplaat-draadrees, Weldonschacht, Werk-Ø DW/afkoppellengte L1:
30/92mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218000 30/92
GTIN	4045197411860
Artikelklasse	21R

Omschrijving**Toepassing:**

- Voor cilindrische binnen- en buitendraad; andere wisselplaten en houders op aanvraag.
- Voor schroefdraad van doorlopende en blinde gaten.
- Universeel toepasbaar voor linkse en rechtse schroefdraad.
- Geen spaanproblemen, omdat uitsluitend korte spanen ontstaan.
- Geringe snijdruk.

Opmerking:

Uitvoering met dubbel HB-spanvlak.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	25 mm
Plaatafmeting	27
Afkoppellengte L ₁	92 mm
Werk-Ø D	30 mm
Klemschroef	219925
Aantal snijkanten Z	1
Aantal spaangroeven	1
Totale lengte L	150 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht

Toepassing bij boringtype	Blind gat
Toepassing bij boringtype	Doorlopend gat
Snijrichting	links en rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Draadrees

Accessoires

Spanschroef	219925
-------------	--------