

Garant**Hoogrendement-draadrees, Weldonschacht, Werk-Ø D / afkoppellengte L1:
36/65mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218050 36/65
GTIN	4045197447197
Artikelklasse	21R

Omschrijving**Uitvoering:****HPC-draadrees** voor **kortere bewerkingstijden.****Toepassing:**Universeel toepasbaar **voor rechtse en linkse buiten- en binnendraad.** Voor **bewerking van doorlopende** en **blinde gaten.****Opmerking:**

Frees nr. 218050 maat 17/26 en 17/36 geschikt voor spoed tot en met 2,5 mm. Frees nr. 218050 maat 30/65 geschikt tot spoed < 5.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L ₁	65 mm
Werk-Ø D	36 mm
Schacht-Ø D _s	32 mm
Plaatafmeting	41
Klemschroef	219928
Totale lengte L _{totaal}	128 mm
Fixeerbout	219927
Aantal snijkanten Z	4
Aantal spaangroeven	4

Schachtuitvoering	Weldonschacht
Toepassing bij boringtype	Blind gat
Toepassing bij boringtype	Doorlopend gat
Snijrichting	links en rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Draadrees

Accessoires

Spanschroef	219928
Spanschroef	219927