

**BDMT 11T304 ER-JS, PR1535, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227359 INOX
GTIN	4960664685806
Artikelklasse	25A

Omschrijving**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$. Exact 90° tot $a_p = 5,5$ mm.

Technische beschrijving

Type	INOX
Voeding f_z per tand	0,07 – 0,11 mm
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	BDMT 11T304 ER-JS
Soort	PR1535
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	50 m/min	S
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		