

**Garant****Wisselplaat-draadrees, Weldonschacht, Werk-Ø DW/afkoppellengte L1:  
11,5/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218000 11,5/12
GTIN	4045197411808
Artikelklasse	21R

**Omschrijving****Toepassing:**

- Voor cilindrische binnen- en buitendraad; andere wisselplaten en houders op aanvraag.
- Voor schroefdraad van doorlopende en blinde gaten.
- Universeel toepasbaar voor linkse en rechtse schroefdraad.
- Geen spaanproblemen, omdat uitsluitend korte spanen ontstaan.
- Geringe snijdruk.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte L <sub>1</sub>	12 mm
Klemschroef	219923
Werk-Ø D	11,5 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Plaatafmeting	11
Aantal snijkanten Z	1
Aantal spaangroeven	1
Totale lengte L	70 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Toepassing bij boringtype	Blind gat

Toepassing bij boringtype	Doorlopend gat
Snijrichting	links en rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Draadrees

---

## Accessoires

Spanschroef	219923
-------------	--------