

**Garant****Wisselplaat-draadrees, Weldonschacht, Werk-Ø DW/afkoppellengte L1:  
37/58mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218000 37/58
GTIN	4045197411877
Artikelklasse	21R

**Omschrijving****Toepassing:**

- Voor cilindrische binnen- en buitendraad; andere wisselplaten en houders op aanvraag.
- Voor schroefdraad van doorlopende en blinde gaten.
- Universeel toepasbaar voor linkse en rechtse schroefdraad.
- Geen spaanproblemen, omdat uitsluitend korte spanen ontstaan.
- Geringe snijdruk.

**Opmerking:**

Uitvoering met dubbel HB-spanvlak.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte L <sub>1</sub>	58 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Werk-Ø D	37 mm
Klemschroef	219925
Plaatafmeting	27
Aantal snijkanten Z	1
Aantal spaangroeven	1
Totale lengte L	120 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht

Toepassing bij boringtype	Blind gat
Toepassing bij boringtype	Doorlopend gat
Snijrichting	links en rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Draadrees

---

## Accessoires

Spanschroef	219925
-------------	--------