

**Garant**
**Hoogrendement-draadrees, Weldonschacht, Werk-Ø D / afkoppellengte L1:  
16/28mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	218050 16/28
GTIN	4045197447166
Artikelklasse	21R

**Omschrijving**
**Uitvoering:**
**HPC-draadrees** voor kortere bewerkingstijden.

**Toepassing:**

Universeel toepasbaar voor rechtse en linkse buiten- en binnendraad. Voor bewerking van doorlopende en blinde gaten.

**Opmerking:**

Frees nr. 218050 maat 17/26 en 17/36 geschikt voor spoed tot en met 2,5 mm. Frees nr. 218050 maat 30/65 geschikt tot spoed &lt; 5.

**Technische beschrijving**

Werk-Ø D	16 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	83 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	28 mm
Fixeerbout	219926
Plaatafmeting	24
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Aantal snijkanten Z	2
Aantal spaangroeven	2
Schachtuitvoering	Weldonschacht

Toepassing bij boringtype	Blind gat
Toepassing bij boringtype	Doorlopend gat
Snijrichting	links en rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Draadrees

---

## Accessoires

Spanschroef	219926
-------------	--------