

Garant**Wisselplaat-draadrees, Weldonschacht, Werk-Ø DW/afkoppellengte L1:
11,5/20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218000 11,5/20
GTIN	4045197411815
Artikelklasse	21R

Omschrijving**Toepassing:**

- **Voor cilindrische binnen- en buitendraad; andere wisselplaten en houders op aanvraag.**
- **Voor schroefdraad van doorlopende en blinde gaten.**
- **Universeel toepasbaar voor linkse en rechtse schroefdraad.**
- **Geen spaanproblemen, omdat uitsluitend korte spanen ontstaan.**
- **Geringe snijdruk.**

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	20 mm
Klemschroef	219923
Plaatafmeting	11
Werk-Ø D	11,5 mm
Afkoppellengte L ₁	20 mm
Aantal snijkanten Z	1
Aantal spaangroeven	1
Totale lengte L	85 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Toepassing bij boringtype	Blind gat

Toepassing bij boringtype	Doorlopend gat
Snijrichting	links en rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Draadrees

Accessoires

Spanschroef	219923
-------------	--------