


BDMT 11T302 ER-JS, CA6535, Type: S

Bestelgegevens

Bestelnummer	227361 S
GTIN	4960664686186
Artikelklasse	25A

Omschrijving
Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$. Exact 90° tot $a_p = 5,5$ mm.

Hoekradius: 0,2 mm

Voeding f_z per tand: 0,06 – 0,1 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,06 – 0,1 mm
Type	S
Hoekradius	0,2 mm
ISO-code wisselplaat	BDMT 11T302 ER-JS
Soort	CA6535
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	240 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	30 m/min	S
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		