

**Garant****Wisselplaat-draadfrees, Weldonschacht, Werk-Ø DW/afkoppellengte L1:  
37/98mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 218000 37/98  |
| GTIN          | 4045197411884 |
| Artikelklasse | 21R           |

**Omschrijving****Toepassing:**

- Voor cilindrische binnen- en buitendraad; andere wisselplaten en houders op aanvraag.
- Voor schroefdraad van doorlopende en blinde gaten.
- Universeel toepasbaar voor linkse en rechtse schroefdraad.
- Geen spaanproblemen, omdat uitsluitend korte spanen ontstaan.
- Geringe snijdruk.

**Opmerking:**

Uitvoering met dubbel HB-spanvlak.

**Technische beschrijving**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Plaatafmeting                 | 27            |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>      | 32 mm         |
| Klemschroef                   | 219925        |
| Werk-Ø D                      | 37 mm         |
| Afkoppellengte L <sub>1</sub> | 98 mm         |
| Aantal snijkanten Z           | 1             |
| Aantal spaangroeven           | 1             |
| Totale lengte L               | 160 mm        |
| Schachtuitvoering             | Weldonschacht |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Toepassing bij boringtype | Blind gat       |
| Toepassing bij boringtype | Doorlopend gat  |
| Snijrichting              | links en rechts |
| Inwendige koeling         | ja              |
| Producttype               | Draadrees       |

---

## Accessoires

|             |        |
|-------------|--------|
| Spanschroef | 219925 |
|-------------|--------|