

Garant**Wisselplaat-draadfrees, Weldonschacht, Werk-Ø DW/afkoppellengte L1:
17/22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218000 17/22
GTIN	4045197411822
Artikelklasse	21R

Omschrijving**Toepassing:**

- Voor cilindrische binnen- en buitendraad; andere wisselplaten en houders op aanvraag.
- Voor schroefdraad van doorlopende en blinde gaten.
- Universeel toepasbaar voor linkse en rechtse schroefdraad.
- Geen spaanproblemen, omdat uitsluitend korte spanen ontstaan.
- Geringe snijdruk.

Technische beschrijving

Klemschroef	279810 5
Afkoppellengte L ₁	22 mm
Plaatafmeting	16
Schacht-Ø D _s	16 mm
Werk-Ø D	17 mm
Aantal snijkanten Z	1
Aantal spaangroeven	1
Totale lengte L	90 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Toepassing bij boringtype	Blind gat
Toepassing bij boringtype	Doorlopend gat

Snijrichting	links en rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Draadrees