

**Garant****Hoogrendement-draadrees, Weldonschacht, Werk-Ø D / afkoppellengte L1:  
19/44mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218050 19/44
GTIN	4045197412508
Artikelklasse	21R

**Omschrijving****Uitvoering:****HPC-draadrees** voor **kortere bewerkingstijden.****Toepassing:**Universeel toepasbaar **voor rechtse en linkse buiten- en binnendraad.** Voor **bewerking van doorlopende** en **blinde gaten.****Opmerking:**

Frees nr. 218050 maat 17/26 en 17/36 geschikt voor spoed tot en met 2,5 mm. Frees nr. 218050 maat 30/65 geschikt tot spoed &lt; 5.

**Technische beschrijving**

Werk-Ø D	19 mm
Plaatafmeting	25
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	104 mm
Fixeerbout	219926
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	44 mm
Aantal snijkanten Z	2
Aantal spaangroeven	2
Schachtuitvoering	Weldonschacht

Toepassing bij boringtype	Blind gat
Toepassing bij boringtype	Doorlopend gat
Snijrichting	links en rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Draadrees

---

## Accessoires

Spanschroef	219926
-------------	--------