

Garant**VHM-volradiusfrees, Diamant, Ø f8 DC / DS: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	209781 8
GTIN	4045197544391
Artikelklasse	10Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Met **kristallijne diamantcoating sp³** van de nieuwste generatie, voor de proceszekere bewerking van **vezelcomposiet, GFK, CFK en grafiet**. Dubbel achtergeslepen vrijloophoek. Tolerantie: radiuscontour = $\pm 0,01$ mm.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	54 mm
Aantal tanden Z	2
Snijkant-Ø D _c	8 mm
Vrijloop-Ø D ₁	7,8 mm
Voeding f _z voor kopieerfrezen in grafiet	0,075 mm
Voeding f _z voor kanten in grafiet	0,075 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Totale lengte L	100 mm
Snijlengte L _c	12 mm
Spiraelhoek	30 graden
Radius R	4 mm
Coating	Diamant
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm

Tolerantie nominale \varnothing	f8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,05xD bij kopieerfreen
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,2xD bij kanten
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zwart
Producttype	Volradius- en kogelfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
PVDF GF20	geschikt	200 m/min	N
POM GF25	geschikt	190 m/min	N
PA 66 GF30	geschikt	170 m/min	N
PEEK GF30	geschikt	150 m/min	N
PTFE CF25	geschikt	180 m/min	N
PEEK CF30	geschikt	160 m/min	N
Hybriden	geschikt		
Honeycomb Sandwich	geschikt	350 m/min	N
GFK	geschikt	190 m/min	N
GFK, CFK	geschikt	190 m/min	N
Grafiet	geschikt	340 m/min	N
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

Dienstverlening

Schachtslijpen Type HB	129100 HB
------------------------	-----------

