

Garant**Wisselplaat-draadfrees, Weldonschacht, Werk-Ø DW/afkoppellengte L1:
30/52mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 218000 30/52 |
| GTIN | 4045197411853 |
| Artikelklasse | 21R |

Omschrijving**Toepassing:**

- Voor cilindrische binnen- en buitendraad; andere wisselplaten en houders op aanvraag.
- Voor schroefdraad van doorlopende en blinde gaten.
- Universeel toepasbaar voor linkse en rechtse schroefdraad.
- Geen spaanproblemen, omdat uitsluitend korte spanen ontstaan.
- Geringe snijdruk.

Opmerking:

Uitvoering met dubbel HB-spanvlak.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Werk-Ø D | 30 mm |
| Plaatafmeting | 27 |
| Schacht-Ø D _s | 25 mm |
| Afkoppellengte L ₁ | 52 mm |
| Klemschroef | 219925 |
| Aantal snijkanten Z | 1 |
| Aantal spaangroeven | 1 |
| Totale lengte L | 110 mm |
| Schachtuitvoering | Weldonschacht |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Toepassing bij boringtype | Blind gat |
| Toepassing bij boringtype | Doorlopend gat |
| Snijrichting | links en rechts |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Draadrees |

Accessoires

| | |
|-------------|--------|
| Spanschroef | 219925 |
|-------------|--------|