

Garant**Hoogrendement-draadrees, Weldonschacht, Werk-Ø D / afkoppellengte L1:
11,7/25,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218050 11,7/25,5
GTIN	4045197645524
Artikelklasse	21R

Omschrijving**Uitvoering:****HPC-draadrees** voor **kortere bewerkingstijden.****Toepassing:**Universeel toepasbaar **voor rechtse en linkse buiten- en binnendraad.** Voor **bewerking van doorlopende** en **blinde gaten.****Opmerking:**

Frees nr. 218050 maat 17/26 en 17/36 geschikt voor spoed tot en met 2,5 mm. Frees nr. 218050 maat 30/65 geschikt tot spoed < 5.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	12 mm
Fixeerbout	219859
Werk-Ø D	11,7 mm
Totale lengte L _{totaal}	73,5 mm
Afkoppellengte L ₁	25,5 mm
Plaatafmeting	19
Aantal snijkanten Z	1
Aantal spaangroeven	1
Schachtuitvoering	Weldonschacht

Toepassing bij boringtype	Blind gat
Toepassing bij boringtype	Doorlopend gat
Snijrichting	links en rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Draadrees

Accessoires

Spanschroef	219859
-------------	--------