

HEDI

Kabelhaspel, kunststof, voor F, B, PL en CZ, Type: 50R



Bestelgegevens

Bestelnummer	081127 50R
GTIN	4003644013425
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

Hedi® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. Speciaal ontworpen haspels zorgen voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. De geïntegreerde rotatiestopschakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Met contactdozen voor de **landen F, B, PL en CZ**. Met zelfsluitende deksels. Voor **kort** gebruik buitenshuis. Voldoet aan DGUV I 203-005 (voorheen BGI 600).

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

IP-klasse: IP 44

Nominaal vermogen afgerold: 3500 (16 A) W

Kabelklasse: H05RR-F

Kabelopbouw: 3G1,5

Materiaal kabel: Rubber

Kabellengte: 50 m

Aantal contactdozen: 3

Technische beschrijving

Type	50R
Materiaal kabel	Rubber
Kabelklasse	H05RR-F
Netspanning	250 V
Kabellengte	50 m
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
Kabelopbouw	3G1,5
IP-klasse	IP 44
Aantal contactdozen	3
Materiaal behuizing	kunststof
Energievoorziening	Netvoeding
Diagnosesysteem aanwezig	ja
Producttype	Kabelhaspel