



## Boutuitdraaier 'Hi Trac', Type: 6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	082864 6
GTIN	4012929451609
Artikelklasse	04D

### Omschrijving

**Uitvoering:**

taai chroom-vanadiumstaal. De scherpe kanten van de groeven vreten zich vast in de aangeboorde bout, zodat deze wordt losgedraaid. Met vierkant voor gebruik met wringijzers enzovoort.

**Toepassing:**

voor het uitdraaien van afgebroken bouten met rechtse schroefdraad (voorboor- $\emptyset$  volgens tabel, boutuitdraaier linksom draaien).

**Opmerking:**

UNC- en UNF-draad op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Voorboor- $\emptyset$	12 mm
Geschikt voor schroeven/bouten	M20 – M24
Geschikt voor korte pijpstukken (nippels)	3/8 inch
Type	6
Geschikt voor	gehard staal
Producttype	Boutuitdraaier