

**Gereedschapsopname vorm C1 axiaal, rechts, Schacht-Ø d1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319107 20
GTIN	4067263224457
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

Toepassing:

Voor vlak steken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

h_6	30 mm
h_1	16 mm
l_1	55 mm
Schachtbreedte b_3	13 mm
b_2	27 mm
b_1	52 mm

h ₅	25 mm
h ₂	22 mm
Schacht-Ø d ₁	20 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 20
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname