

**Gereedschapsopname vorm C1 axiaal, rechts, Schacht-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319107 16
GTIN	4067263224440
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

Toepassing:

Voor vlak steken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

h_5	20 mm
b_2	24 mm
h_6	22 mm
b_1	43 mm
h_2	17 mm
Schachtbreedte b_3	13 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 16

Schacht-Ø d ₁	16 mm
l ₁	44 mm
h ₁	12 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname