

**Gereedschapsopname vorm C1 axiaal, rechts, Schacht-Ø d1: 30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319107 30
GTIN	4067263224464
Artikelklasse	32V

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

**Toepassing:**

Voor vlak steken.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische beschrijving**

$h_1$	20 mm
$b_1$	70 mm
$h_6$	38 mm
$h_2$	29 mm
$b_2$	35 mm
$l_1$	70 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30

Schachtbreedte $b_3$	17 mm
$h_5$	28 mm
Schacht- $\emptyset$ $d_1$	30 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname