

**Gereedschapsopname vorm C1 axiaal, rechts, Schacht-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319107 40
GTIN	4067263224471
Artikelklasse	32V

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

**Toepassing:**

Voor vlak steken.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische beschrijving**

$h_2$	34 mm
Schacht-Ø $d_1$	40 mm
Schachtbreedte $b_3$	20,5 mm
$l_1$	85 mm
$b_2$	42,5 mm
$h_1$	25 mm

h <sub>6</sub>	48 mm
h <sub>5</sub>	32,5 mm
b <sub>1</sub>	85 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname