


**Gereedschapsopname vorm C2 axiaal, links, Schacht-Ø d1: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319117 50
GTIN	4067263237433
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmondten.

Toepassing:

Voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

Schacht-Ø d ₁	50 mm
b ₁	100 mm
Schachtbreedte b ₃	26 mm
h ₁	32 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 50
h ₂	34 mm
h ₆	60 mm

h_5	50 mm
b_2	50 mm
l_1	100 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname