

Garant**GARANT Master eco VDI-gereedschapsopname vorm B2 radiaal, links, kort,
Schacht-Ø d1: 50mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	319016 50
GTIN	4067263237549
Artikelklasse	31V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

h_6	60 mm
l_1	30 mm
h_5	35 mm
b_1	100 mm
b_2	50 mm
Schacht-Ø d_1	50 mm

h ₁	25 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 50
l ₂	55 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname