

**Gereedschapsopname vorm C3 axiaal, rechts, Schacht-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319127 16
GTIN	4067263237457
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

Voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

b ₂	24 mm
h ₁	12 mm
h ₅	20 mm
Schacht-Ø d ₁	16 mm
b ₁	43 mm
Schachtbreedte b ₃	13 mm
h ₆	22 mm

Kleurcode VDI-schacht	VDI 16
l_1	44 mm
h_2	17 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname