

**Garant**
**GARANT Master eco VDI-gereedschapsopname vorm B2 radiaal, links, kort,  
Schacht-Ø d1: 25mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	319016 25
GTIN	4067263237518
Artikelklasse	31V

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

**Toepassing:**

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische beschrijving**

$l_2$	30 mm
$b_2$	30 mm
Schacht-Ø $d_1$	25 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 25
$l_1$	16 mm
$h_6$	30 mm

$h_1$	16 mm
$b_1$	55 mm
$h_5$	27 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname