



Gereedschapsopname vorm C3 axiaal, rechts, Schacht-Ø d1: 40mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	319127 40
GTIN	4067263237488
Artikelklasse	32V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

Voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

h_1	25 mm
Schachtbreedte b_3	20,5 mm
h_2	34 mm
l_1	85 mm
Schacht-Ø d_1	40 mm
b_2	42,5 mm
h_6	48 mm

h ₅	32,5 mm
b ₁	85 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname