

**Garant****GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm B3 radiaal, rechts, kort,  
Schacht-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319026 40
GTIN	4067263237587
Artikelklasse	31V

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

**Toepassing:**

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technische beschrijving**

b <sub>2</sub>	42,5 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
h <sub>6</sub>	48 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>5</sub>	42,5 mm
b <sub>1</sub>	85 mm

$l_2$	44 mm
Schacht-Ø $d_1$	40 mm
$l_1$	22 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname