

**Gereedschapsopname vorm C3 axiaal, rechts, Schacht-Ø d1: 30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319127 30
GTIN	4067263237471
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

Voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

b ₁	70 mm
b ₂	35 mm
h ₅	28 mm
Schacht-Ø d ₁	30 mm
l ₁	70 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30
h ₁	20 mm

Schachtbreedte b_3	17 mm
h_2	29 mm
h_6	38 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname