



Gereedschapsopname vorm C3 axiaal, rechts, Schacht-Ø d1: 50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	319127 50
GTIN	4067263237495
Artikelklasse	32V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

Voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

Schacht-Ø d ₁	50 mm
l ₁	100 mm
b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
h ₅	50 mm
h ₂	34 mm
b ₁	100 mm

Schachtbreedte b_3	26 mm
h_1	32 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 50
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname