

Garant**GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm B3 radiaal, rechts, kort,
Schacht-Ø d1: 25mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	319026 25
GTIN	4067263237563
Artikelklasse	31V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

b ₂	30 mm
b ₁	55 mm
h ₆	30 mm
h ₅	27 mm
Schacht-Ø d ₁	25 mm
h ₁	16 mm

l_1	16 mm
l_2	30 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 25
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname