

Garant**GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm B3 radiaal, rechts, kort,
Schacht-Ø d1: 30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319026 30
GTIN	4067263237570
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

Schacht-Ø d ₁	30 mm
l ₂	40 mm
b ₂	35 mm
h ₅	35 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30
l ₁	22 mm

b_1	70 mm
h_6	38 mm
h_1	20 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname