

Garant**GARANT Master eco VDI-gereedschapsopname vorm B2 radiaal, links, kort,
Schacht-Ø d1: 40mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	319016 40
GTIN	4067263237532
Artikelklasse	31V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

h_5	34,5 mm
h_6	48 mm
Schacht-Ø d_1	40 mm
b_1	85 mm
h_1	25 mm
l_2	44 mm

Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
l_1	22 mm
b_2	42,5 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname