

Garant

**GARANT Master eco VDI-gereedschapsopname vorm B2 radiaal, links, kort,
Schacht-Ø d1: 20mm**



Bestelgegevens

Bestelnummer	319016 20
GTIN	4067263237501
Artikelklasse	31V

Omschrijving

Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmondten.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

Schacht-Ø d ₁	20 mm
h ₆	30 mm
l ₂	30 mm
h ₅	27 mm
l ₁	16 mm
b ₁	55 mm

Kleurcode VDI-schacht	VDI 20
b_2	30 mm
h_1	16 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname