

**Gereedschapsopname vorm C3 axiaal, rechts, Schacht-Ø d1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319127 20
GTIN	4067263237464
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

Voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

l_1	55 mm
h_1	16 mm
h_6	30 mm
b_1	52 mm
Schachtbreedte b_3	13 mm
h_5	25 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 20

Schacht-Ø d ₁	20 mm
b ₂	27 mm
h ₂	22 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname