

**Gereedschapsopname vorm C4 axiaal, links, Schacht-Ø d1: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319137 50
GTIN	4067263237648
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

Toepassing:

Voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

h_5	50 mm
Schacht-Ø d ₁	50 mm
b_1	100 mm
h_1	32 mm
b_2	50 mm
h_2	34 mm
l_1	100 mm

h ₆	60 mm
Schachtbreedte b ₃	30 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 50
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname