

**Gereedschapsopname vorm C4 axiaal, links, Schacht-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319137 40
GTIN	4067263237631
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

Toepassing:

Voor vlak insteken.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technische beschrijving

Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
l_1	85 mm
b_1	85 mm
b_2	42,5 mm
Schacht-Ø d_1	40 mm
h_6	48 mm
h_5	32,5 mm

h ₁	25 mm
h ₂	34 mm
Schachtbreedte b ₃	25,5 mm
Vorm	C
Producttype	VDI-gereedschapsopname